

Garant
HM-HPC-djuphålsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 30×D, TiAlN, Ø DC h7: 7,8mm

Beställningsdata

Ordernummer	123695 7,8
GTIN	4045197320537
Artikelklass	11E

Beskrivning
Utförande:

Spiralformad, med **4 styrlister** och invändiga kylkanaler. Den nya generationens djuphålsborr med höga prestanda i HPC-området. **Med 135° spetsvinkel** och **skärtolerans h7** för optimal borring av djuphål. **Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet.**

OBS!:

Spånspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

För processäker användning av djuphålsborrarna 16×D krävs föregående centreringsmedel nr 121068 – 121130 eller pilothål 4×D med pilotborr nr 122736. För djuphålsborring från 20×D krävs ovillkorligen ett pilothål till maximalt borrdjup med pilotborr nr 122736. **Pilothålet höjer processäkerheten.** Se även sidorna 129/130.

Norm: Verkstadsnorm

Tolerans nom.-Ø: h7

Antal skär Z: 2

Rekommenderat maximalt borrdjup L_2 : 253,3 mm

Tolerans nom.-Ø: h7

totallängd L: 315 mm

Skaftdiameter D_s : 8 mm

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,14 mm/v

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D_c	7,8 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,14 mm/v
Antal skär Z	2
Spånspårlängd L_c	265 mm

Tolerans nom.-Ø	h7
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	315 mm
Norm	Verkstadsnorm
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	253,3 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM
Utförande	30×D
Spetsvinkel	135 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	ja, med 40 bar
Bearbetningsstrategi	HPC
Pilotborr nödvändig	ja, pilotborr
Färgring	grön
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	40 m/min	M
GG(G)	lämplig	80 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		

