

Garant**HM-HPC-djuphålsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 40×D, TiAlN, Ø DC: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	123740 3
GTIN	4045197609700
Artikelklass	11E

Beskrivning**Utförande:**

Spiralformad, med **4 styrlister** och invändiga kylkanaler. Den nya generationens djuphålsborr med höga prestanda i HPC-området. **Med 135° spetsvinkel** och **skärtolerans fg6** för optimal borrarning av djuphål. **Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet.**

OBS!:

Spänspårlängd $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

För en processäker användning av djuphålsborrarna 40×D och 50×D krävs ovillkorligen ett pilothål till maximalt håldjup med pilotborr nr 122736 och ett Co-pilothål 20×D med Co-pilotborr nr 123691.

Pilothålet höjer processäkerheten. Se även sidorna 140/141.

Teknisk beskrivning

Spänspårlängd L_c	150 mm
Antal skär Z	2
Nominell Ø D_c	3 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm/v
Tolerans nom.-Ø	fg6
Skaftdiameter D_s	6 mm
totallängd L	195 mm
Norm	Verkstadsnorm
Rekommenderat maximalt borrdjup L_2	145,5 mm
Beläggning	TiAlN

Skärmaterial	VHM
Utförande	40×D
Spetsvinkel	135 grad
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Invändig	ja, med 40 bar
Bearbetningsstrategi	HPC
Pilotborr nödvändig	ja, pilot- och co-pilotborr
Färgring	grön
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	75 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	40 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig	35 m/min	M
GG(G)	lämplig	65 m/min	K
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		