

 Atlas Copco

Tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner, Typ: G2408-115



Beställningsdata

Ordernummer	079312 G2408-115
GTIN	7322590010065
Artikelklass	03R

Beskrivning

Utförande:

Kompakta och kraftfulla vinkelslipmaskiner. Arbetsvarvtalet sjunker endast omärkligt vid belastning. Säkerhetsstartmekanismen förhindrar oönskad start.

leveransinnehåll:

Inklusive erforderlig nippel.

Reservdel:

Utvalda underhållssatser (Service Kits): Slitdelssatser för förebyggande underhåll och skötsel kan på begäran fås till de flesta av tryckluftsverktygen från Atlas Copco.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	G2408-115
maximala vibrationer enligt EN	8,1 m/s ²
maximal luftförbrukning	786 l/min
maximal skiv-Ø	115 mm
vikt	0,9 kg

axeleffekt	350 W
rekommenderad slangdimension (invändig Ø)	10 mm
maximalt varvtal:	12000 min ⁻¹
bullernivå	81 dB(A)
Tryckluftsanslutning	1/4 tum
anslutningsgänga	BSP
Produktslag	Vinkelslipmaskiner