

Garant**HM-stegborr för kärnhål 90°, TiAlN, för gängor: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	125100 M4
GTIN	4045197064950
Artikelklass	11E

Beskrivning**Utförande:**

Borr- och försänkingssteg båda med egna spånspår och styrfaser. Härigenom bibehålls stegborrens profil också vid många omslipningar. Försänkingsvinkel 90°.

Fördel:

Gängkärnhålet och försänkningen tillverkas i exakt linje med varandra **i en arbetsoperation.** För borring av gängkärnhål.

Teknisk beskrivning

Matning f i stål < 1100 N/mm ²	0,08 mm/v
Ø D ₂ 2. med fas h7	6 mm
Ø D ₁ 1. med fas h7	3,3 mm
Spånspårlängd L _c	28 mm
för gängor	M4
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	66 mm
Invändig	nej
Tandantal Z	2
Steghöjd L ₁ 1. steg 2	11,4 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	VHM

Norm	Verkstadsnorm
Typ	N
Tolerans nom.-Ø	h7
Spetsvinkel	140 grad
Skaft	DIN 6535 HA
Försänkingsstegvinkel	90 grad
Skafttolerans	h6
Färgring	Utan
Användning vid håltyp	vid bottenhål och genomgående hål
Produktslag	Konisk plåtborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig	260 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	180 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	180 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	60 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	35 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	30 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	25 m/min	S
GG(G)	lämplig	110 m/min	K
CuZn	lämplig	180 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

