

**Maskin-gängtapp, ånganlöp, M: M6****Beställningsdata**

Ordernummer	135250 M6
GTIN	4045197076236
Artikelklass	12H

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1 mm
Kärnhåls-Ø	5 mm
Gäng-Ø	6 mm
Antal skär Z	3
Antal spånspar	3
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	6 mm
totallängd L	80 mm
Skaftfyrkant □	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	18 mm
Gängtyp	M
gänga	M6
Beläggning	ånganlöp
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13

Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		