

HOLEX®**Gängsnitt 6g, M: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	140320 M16
GTIN	4045197083333
Artikelklass	12K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form. \geq **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spänen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Gängtyp: M

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 2 mm

Utvändig Ø: 45 mm

höjd: 18 mm

Teknisk beskrivning

höjd	18 mm
stigning	2 mm
Utvändig Ø	45 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	16
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger