

HOLEX®**Gängsnitt 6g, M: M20****Beställningsdata**

Ordernummer	140320 M20
GTIN	4045197083340
Artikelklass	12K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form. \geq **M3 med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Gängtyp: M

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 2,5 mm

Utvändig Ø: 45 mm

höjd: 18 mm

Teknisk beskrivning

stigning	2,5 mm
höjd	18 mm
Utvändig Ø	45 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	20
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger