

Garant**Mikrosmörjsystem, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	130100 S
GTIN	4045197275905
Artikelklass	11F

Beskrivning**Utförande:**

Stabil, rostfri kåpa med **trekammartryckssystem** för exakt dosering.

Fördel:

- **Enkel hantering.**
- **Ingen omständig och oprecis manuell smörjning.**
- **Högre processsäkerhet och längre verktyglivslängd.**

Användningsdata:

Kan användas horisontellt och vertikalt i fleroperationsmaskiner. Kan användas horisontellt och vertikalt i fleroperationsmaskiner. Lämplig för alla gängskäroljor med viskositet upp till 570 mm²/s (se nr 084210 och 084220). Oljan fördelas mekaniskt-hydrauliskt exakt över kärnhålväggen. Optimal användning av mycket små **oljemängder** med **mikrosmörjsystem** förhindrar en negativ inverkan på emulsionens konsistens. Mikrosmörjsystemet sparar därmed in den väsentligt dyrare omställningen till en emulsion med hög fetthalt, vilket är nödvändigt för en processsäker gängskärning.

leveransinnehåll:

Mikrosmörjsystem, huvudcylinder typ S, vardera ett munstycketyp DL och GL samt påfyllningsspruta.

OBS!:

- **Tillbehör och reservdelar, se reservdelsförteckningen.**

Teknisk beskrivning

Längd kåpa med munstycke L ₂	100 mm
Skaftdiameter D _s (-0,02 / -0,05 mm)	20 mm
totallängd L _{tot}	150 mm
Produktslag	Mikrosmörjsystem

Tillbehör

Högeffektiv skärolja, trögflytande, klorfriDAR 50 Visco Innehåll 5 l	084220 5
Ringhylsa för mikro fördelare DL Typ M30	130104 M30
Backventil Typ RSV	130105 RSV
Mikrosmörjsystem tillbehör/reservdelar Typ DL	130102 DL
Ringhylsa för mikro fördelare DL Typ M20	130104 M20
Huvudcylinder kort utförande Typ XL	130103 XL
Högeffektiv skärolja, klorfriAlpha 93 Innehåll 5 l	084210 5
Huvudcylinder kort utförande Typ S	130103 S
Högeffektiv skärolja, trögflytande, klorfriDAR 50 Visco Innehåll 20 l	084220 20
Mikrosmörjsystem tillbehör/reservdelar Typ GL	130102 GL
Högeffektiv skärolja, klorfriAlpha 93 Innehåll 20 l	084210 20