

SIMTEK simturnMAX**simturn AX Center Line ursvarvningsatts höger, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 270505 1,4 |
| GTIN | 2050002064669 |
| Artikelklass | 24U |

Beskrivning**Utförande:**

Beläggning: X800 (efterträdare till beläggning GN39)

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| maximalt stickdjup t_{max} | 0,15 mm |
| radie R | 0,1 mm |
| Invändig | nej |
| f | 1,95 mm |
| Ø D | 4 mm |
| tillverkarens beteckning | AW3JX800 |
| Effektiv längd | 10,2 mm |
| Produktnamnsattribut | L ₂ = 10,2 mm |
| Produktslag | Skärinsats för svarvning |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |

| | | | |
|------------------------------|----------------|-----------|---|
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 180 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | lämplig | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | mindre lämplig | | |
| GG(G) | lämplig | 110 m/min | K |
| CuZn | lämplig | | |
| kontinuerligt | lämplig | | |
| oregelbundet | mindre lämplig | | |
| vått maximal | lämplig | | |