

Garant**Maskin-gängtapp koniskt avbackad, ånganlöpt, M: M3****Beställningsdata**

Ordernummer	135550 M3
GTIN	4045197076946
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****Med konisk avbackning bakåt.****Speciellt för djupt liggande bottenhålgångor och spån som ligger kvar i gängtappens spår.****HSS-E****Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	2,5 mm
Gäng-Ø	3 mm
Gängstigning	0,5 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D _s	3,5 mm
totallängd L	56 mm
Skaftfyrkant □	2,7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	6 mm
Gängtyp	M
gänga	M3

Beläggning	ånganlöpt
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	blå
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		