



HOLEX Pro Tap maskingängttapp HSS-E, TiN, UNC: 7/8-9



Beställningsdata

Ordernummer	133375 7/8-9
GTIN	4062406374303
Artikelklass	12I

Beskrivning

Utförande:

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum.
Förbättrat HSS-E-skärmaterial med **friktionsnedsättande TiN-beläggning.**

Användningsdata:

För UNC-grovgångor ASME – B1.1.

Teknisk beskrivning

Gäng-Ø	22,23 mm
Gängtyp	UNC
Skaftdiameter D _s	18 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
totallängd L	140 mm
Varvper tum	9
Gängdjup	66,69 mm
Antal spånspår	3
Gängstigning	2,822 mm
gänga	7/8-9 UNC
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	19,5 mm

Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
Serie	Pro Tap
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

vått maximal

lämplig