

**Garant****Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 32 mm, Gänga M × L:  
M16X310****Beställningsdata**

Ordernummer	301368 M16X310
GTIN	4062406786045
Artikelklass	31Z

**Beskrivning****Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

**Användningsdata:**

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

**Teknisk beskrivning**

Effektiv längd L <sub>1</sub>	250 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	310 mm
gängaM	M16
Håldiameter D <sub>1</sub>	17 mm
Utvändig-Ø D	29 mm
Skaft-Ø d	32 mm
fäste	Ø d = 32 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

