

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 25 mm, Gänga M × L:
M12X125****Beställningsdata**

Ordernummer	301386 M12X125
GTIN	4062406786151
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

Skaft-Ø d	25 mm
totallängd L _{tot}	125 mm
Utvändig-Ø D	20,8 mm
Effektiv längd L ₁	60 mm
Håldiameter D ₁	12,5 mm
gängaM	M12
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

