

Garant**Förlängning för kopierfräsar i solid hårdmetall Ø d = 20 mm, Gänga M × L:
M10X100****Beställningsdata**

Ordernummer	301384 M10X100
GTIN	4062406786120
Artikelklass	31Z

Beskrivning**Utförande:**

Förlängare i sold hårdmetall med vibrationsdämpande egenskaper, skafttolerans h6, avlångt och smalt utförande.

Användningsdata:

Särskilt lämpligt för användning i krympchuckar. Perfekt kombination av standardstålförlängningarna och Densimet®-förlängningarna.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D ₁	10,5 mm
Skaft-Ø d	20 mm
gängaM	M10
totallängd L _{tot}	100 mm
Effektiv längd L ₁	40 mm
Utvändig-Ø D	15,4 mm
Invändig	ja
Svängning	dämpad
Produktslag	förlängningsstång

