


Garant**Verktvghållare för kopierfräsar med gänga, SK 40, Gänga M × Längd L1:
M10X75****Beställningsdata**

Ordernummer	301309 M10X75
GTIN	4062406786182
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

Cylindriskt utförande.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

Håldiameter D_1 tolerans IT6	10,5 mm
$\varnothing D_2$	18 mm
L_2	5 mm
gängaM	M10×75
Utvändig- $\varnothing D$	28 mm
Effektiv längd L_1	75 mm
utkragningslängd A-mått	94 mm
fäste	SK 40
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 20000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Hållare för fräs med gänga