



HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E Form C, TiN, M: M10



Beställningsdata

Ordernummer	135910 M10
GTIN	4062406374457
Artikelklass	12I

Beskrivning

Utförande:

Form C (skärfas över 2–3 gängor).

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum.

Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.

Teknisk beskrivning

Kärnhåls-Ø	8,5 mm
Gängdjup	30 mm
Antal spånspår	3
Skافتfyrkant □	8 mm
gänga	M10
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	100 mm
Gäng-Ø	10 mm
Norm	DIN 371
Toleransklass	ISO 2 6H
Gängstigning	1,5 mm
Gängtyp	M
Skaftdiameter D _s	10 mm

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Pro Tap
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

