

Garant GRIDLINE

ESD-verkstadsvagn, 20×16G, Antal lådor: 8**Beställningsdata**

Ordernummer	971750 8
GTIN	4062406783853
Artikelklass	9GD

Beskrivning**Utförande:**

Verkstadsvagn **ESD-ledande**, enligt DIN EN 61340-5-1. Hylla av pulverbelagd ledande stålplåt och extra ledande hylla med smådelsfack och burkhållare av polyamid, reptålig och skonsamma mot ytor. **Elektriskt ledande hjul** med vardera 2 kullagrade fasta och svängbara hjul med omönstrad löpyta, minimalt rullmotstånd, tyst gång och tråtskydd. Svängbara hjul med spärr för hjul och vridkrans. En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt. Centralt låsbar med stiftcylinderlås.

Användningsdata:

Lämplig för användning i elektrostatiskt skyddade områden med ledande golvbeläggning. Jordningen sker via hjulen, Ingen särskild jordanslutning behövs. Alla plastdetaljer är utförda ledande för att förhindra uppladdning på ytor.

Norm:

DIN EN 61340-5-1.

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad**.

Teknisk beskrivning

Lådornas effektiva bredd	500 mm
--------------------------	--------

Lådornas effektiva bredd i G	20
Bredd	800 mm
Djup	500 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	125 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådor fronthöjd	75 mm
Lådornas effektiva yta i G	20×16
vikt	78 kg
lådornas effektiva djup i G	16
höjd	1000 mm
lådornas effektiva djup	400 mm
Lådor med individuell låsning	Enhands
Bärförmåga låda/utdragshylla	40 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Hoffmann raster för perforerad panel	9×9 mm
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G	20×16G
Cylinderlås	modulär låscyliner
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Verkstadsvagn