



HOLEX Pro Tap maskingängtapp HSS-E 6H, TiN, MF: 10X1



Beställningsdata

Ordernummer	137170 10X1
GTIN	4062406374594
Artikelklass	12I

Beskrivning

Utförande:

HOLEX Pro Tap universalgängtapp. Robust utförande för ett brett materialspektrum.
Förbättrat HSS-E-skärmaterial med **friktionsnedsättande TiN-beläggning.**

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter D_s	7 mm
Norm	DIN 374
Gängtyp	MF
Skaftfyrkant \square	5,5 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Antal skär Z	3
Gäng- \emptyset	10 mm
Skärmaterial	HSS E
gänga	M10×1
Kärnhåls- \emptyset	9 mm
Antal spånspår	3
totallängd L	90 mm
Gängdjup	25 mm
Gängstigning	1 mm

Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Serie	Pro Tap
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		

