



Magnetmätstativ dubbel fininställning, Typ: 240



Beställningsdata

Ordernummer	441174 240
GTIN	7290003243143
Artikelklass	46G

Beskrivning

Utförande:

Mekaniskt magnetmätstativ med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering. Magnetfot med vred och V-spår i botten.

Universalmätklockfäste för inspänningskraft \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 tum och mätinstrument med hållprisma. **Mycket noggrann justeringsmöjlighet tack vare dubbel fininställning** på mätklockfästet och magnetfoten.

Teknisk beskrivning

Längd ledarm L ₁	110 mm
Anslutningsgänga undre	M8
Längd ledarm L ₂	101 mm
kapacitet	282 mm
magnetfot, längd	60 mm
magnetfot, bredd	50 mm

hållkraft ca.	800 N
magnetfot, höjd	55 mm
Produktslag	Mätstativ

Tillbehör

Reservvridhandtag för 3D-ledarm Typ 240	442112 240
---	------------