

**Garant****HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB, TiAlSiN, Ø DC m7: 10,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	122481 10,8
GTIN	4062406791353
Artikelklass	11E

**Beskrivning****Utförande:**

Speciellt för spånavskiljning av **titan- och nickelbaserade legeringar**. Med slitstark ultraslät TiAlSiN-höglapacitetsbeläggning för **långa användningstider** och samtidigt **optimal hållkvalitet** och **mycket liten gradbildning**.

**OBS!:**

Spånspårlängd  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	2
Tolerans nom.-Ø	m7
Norm	DIN 6537 K
Matning f i titan > 850 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/v
Rekommenderat maximalt borrdjup L <sub>2</sub>	38,8 mm
Nominell Ø D <sub>c</sub>	10,8 mm
totallängd L	102 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
Spånspårlängd L <sub>c</sub>	55 mm
Beläggning	TiAlSiN
Skärmaterial	VHM
Utförande	4xD

Spetsvinkel	140 grad
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Invändig	ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi	HPC
Semi Standard	ja
Färgring	skär
Produktslag	Spiralborr

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Inconel	lämplig		
vått maximal	lämplig		