



## HOLEX Pro Tap maskingängttapp HSS-E, TiN, UNC: 12-24



### Beställningsdata

Ordernummer	137910 12-24
GTIN	4062406374822
Artikelklass	12I

### Beskrivning

#### Utförande:

**HOLEX Pro Tap universalgängttapp.** Robust utförande för ett brett materialspektrum.

**Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.**

#### Användningsdata:

**För UNC-grovgångor ASME – B1.1.**

### Teknisk beskrivning

gänga	12-24 UNC
Gängtyp	UNC
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Antal skär Z	2
Gängdjup	13,7 mm
Kärnhåls-Ø	4,5 mm
totallängd L	80 mm
Gäng-Ø	5,49 mm
Varvper tum	24
Antal spånspår	2
Gängstigning	1,058 mm
Norm	DIN 371
Skärmaterial	HSS E

Skafftyrkant □	4,9 mm
Serie	Pro Tap
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

vått maximal

lämplig