



## HOLEX Pro Tap maskingängttapp HSS-E, TiN, UNC: 8-32



### Beställningsdata

Ordernummer	137910 8-32
GTIN	4062406374808
Artikelklass	12I

### Beskrivning

#### Utförande:

**HOLEX Pro Tap universalgängttapp.** Robust utförande för ett brett materialspektrum.

**Förbättrat HSS-E-skärmaterial med friktionsnedsättande TiN-beläggning.**

#### Användningsdata:

**För UNC-grovgångor ASME – B1.1.**

### Teknisk beskrivning

Skaftfyrkant □	3,4 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	4,5 mm
totallängd L	63 mm
Gängtyp	UNC
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	2
Gängstigning	0,794 mm
Antal spånspår	2
Varvper tum	32
Gäng-Ø	4,16 mm
gänga	8-32 UNC
Gängdjup	10,4 mm
Norm	DIN 371

Kärnhåls-Ø	3,5 mm
Serie	Pro Tap
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Toleransklass	2B
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2,5×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	24 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	25 m/min	N
Alu > 10% Si	lämplig	10 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	24 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	20 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	8 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	15 m/min	N
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		

vått maximal

lämplig