

Garant**Maskin-gängtapp, ånganlöpt, M: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	135450 M16
GTIN	4045197076892
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:**Storlek M2,6 med gammal DIN-profil. **HSS-E****Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	16 mm
Gängstigning	2 mm
Kärnhåls-Ø	14 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D _s	12 mm
totallängd L	110 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	32 mm
Gängtyp	M
gänga	M16
Beläggning	ånganlöpt

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	blå
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	6 m/min	M
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		