

Garant**CC.T 060204, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260052 HU7315-1
GTIN	4062406380274
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	AF
Tolerans	G
ISO-kod vändskär	CCGT 060204
Sort	HU7315-1
Antal byten/skär	2
Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 600 m/min
Beläggning	obelagd
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärförhållande	kontinuerligt

Skärmaterial	VHM
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Primäranvändning	N
Produktslag	Vändskär för svarvning