


Garant**CC.T 120404, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 120404 HU7315-1 Sort: HU7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HU7315-1
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 600 m/min
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Tolerans	G
Skärförhållande	kontinuerligt

Skärdjup a_p	0,05 - 0,5 mm
Antal byten/skär	2
Beläggning	obelagd
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	AF
Primäranvändning	N
ISO-kod vändskär	CCGT 120404
Produktslag	Vändskär för svarvning