

Garant**DC.T 11T304, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Artikelklass	21G

Beskrivning

DC.T 11T304 HU7315-1 Sort: HU7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 0,6 mm
Matning f : 0,03 - 0,1 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Skärmaterial	VHM
Primäranvändning	N
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Skärdjup a_p	0,05 - 0,6 mm

Sort	HU7315-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Matning f	0,03 - 0,1 mm/v
Tolerans	G
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 600 m/min
spån-brytare	AF
Beläggning	obelagd
Produktslag	Vändskär för svarvning