

HOLEX®
Gängsnitt HSS-E, M x stigning: 8X0,75

Beställningsdata

Ordernummer	141065 8X0,75
GTIN	4045197595287
Artikelklass	12K

Beskrivning
Utförande:

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig spiralspets.**

Skärfas över 2 gängor. Läppad och nitrerad, spånvinkel ca 15°. För rostbeständiga stål och höghållfaststål.

Gängtyp: MF

Flankvinkel: 60 grad

Skärmaterial: HSS E

Norm: EN 22568

Toleransklass: DIN 13 6g

stigning: 0,75 mm

Utvändig Ø: 25 mm

höjd: 9 mm

Teknisk beskrivning

höjd	9 mm
stigning	0,75 mm
Utvändig Ø	25 mm

Toleransklass	DIN 13 6g
gänga	8
Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS E
Norm	EN 22568
Skärriktning	Höger