

**Garant****Handgängtapp separat Förtapp, obelagd, M: M16****Beställningsdata**

Ordernummer	130410 M16
GTIN	4045197066404
Artikelklass	11G

**Beskrivning****Utförande:**

Gängtapp, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 2 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 12 mm

Skaftfyrcant □: 9 mm

Kärnhåls-Ø: 14 mm

**Teknisk beskrivning**

Kärnhåls-Ø	14 mm
Gängstigning	2 mm
Gäng-Ø	16 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	12 mm
totallängd L	80 mm
Skaftfyrcant □	9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E

Gängdjup	32 mm
Gängtyp	M
gänga	M16
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

