

Garant**Handgängtapp separat Förtapp, obelagd, M: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	130410 M4
GTIN	4045197066336
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Gängtapp, **bestående av för-, mellan- och gradtapp. Förtapp med lång styrdel.**

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 352

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,7 mm

totallängd L: 45 mm

Skaftdiameter D_s: 4,5 mm

Skaftfyrkant □: 3,4 mm

Kärnhåls-Ø: 3,3 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,7 mm
Gäng-Ø	4 mm
Kärnhåls-Ø	3,3 mm
Norm	DIN 352
Skaftdiameter D _s	4,5 mm
totallängd L	45 mm
Skaftfyrkant □	3,4 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E

Gängdjup	8 mm
Gängtyp	M
gänga	M4
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	A
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1100 N/mm ²	mindre lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX > 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Ti > 850 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		

