

**Garant****Maskin-gängtapp HSS-E-PM, Nitrerad, M: M2****Beställningsdata**

Ordernummer	135750 M2
GTIN	4045197077387
Artikelklass	11H

**Beskrivning****Utförande:****Stabilt utförande med 15° högerspiral.****Teknisk beskrivning**

Gäng-Ø	2 mm
Antal skär Z	3
Gängstigning	0,4 mm
Kärnhåls-Ø	1,6 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	2,8 mm
totallängd L	45 mm
Skaftfyrkant □	2,1 mm
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Skärmaterial	HSS E PM
Gängdjup	4 mm
Gängtyp	M
gänga	M2
Beläggning	Nitrerad

Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	15 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	skär
Produktslag	Gängtapp

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	18 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	9 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	4 m/min	S
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		