

**Garant****Rengöringspropeller, Skoveldiameter: 160****Beställningsdata**

Ordernummer	358950 160
GTIN	4062406792435
Artikelklass	31E

**Beskrivning****Utförande:**

- **Robust konstruktion.**
- **Skovlarna öppnas och stängs genom spindelns varvtal.**
- **Märkta skoveländar, för optimerad synlighet.**
- **För fastsättning i godtyckliga verktyghållarsystem med invändig kylning.**

Starta maskinen med 2000 varv/minut och öka långsamt till 6000 – 12000 varv/minut

**Fördel:**

- **Effektiv rengöring av spännelement, arbetsstycken och maskinbord.**
- **Borttagning av spånrester och utblåsning av vattenfickor.**
- **Perfekt komplettering till den automatiserade arbetsprocessen.**

**Specialtillbehör:**

Reservrengöringspropeller nr 358951 1K och 4K.

**Teknisk beskrivning**

varvtalsområde	6000 - 12000 min <sup>-1</sup>
Skaft-Ø	20 mm

Produktslag

Rengöringspropeller

---

**Tillbehör**

Reservfjädersats 4 st 4

358953 4