



## Sticksågbladssats, Beteckning: T108BHM-E



### Beställningsdata

Ordernummer	588525 T108BHM-E
GTIN	4059952537894
Artikelklass	54B

### Beskrivning

#### Utförande:

Sticksågblad med optimerad tandgeometri för renare snitt **i plast**. Fäste enkelnockskäft  
Hårdmetalltänder, maximal livslängd vid arbete i hårda och nötande materialt.ex.  
glasfiberarmerade plaster (**CFK, GFK**) eller mineralbaserade material (**Corian®**, **Varicor®**).

#### leveransinnehåll:

Tredelad

### Teknisk beskrivning

Snitttyp	rak tandning, fin
Sågbladsmaterial	VHM
Beteckning	T108BHM
Tanddelning	2,2 mm
Bladlängd	92 mm
Antalblad	3
Skivtjocklek (plast)	2-20 mm
optimerad för material	fiberarmerad plast
Lämplighet	_T108BHM
Produktslag	Sticksågblad

