

Garant**Gängsnitt, UNC: 3/4-10****Beställningsdata**

Ordernummer	142520 3/4-10
GTIN	4045197084859
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Solid, förslitsad form **med dubbelsidig skärfas**. Underlättar vid skärstarten och driver effektivt ut spånen i skärriktningen. **Skärfas över 1 3/4 gänga.**

Användningsdata:

För UNC-grovgångor ASME – B1.1.

Toleransklass: 2A

Varvper tum: 10

Gäng-Ø: 19,05 mm

Utvändig Ø: 45 mm

höjd: 18 mm

Teknisk beskrivning

Varvper tum	10
höjd	18 mm
Gäng-Ø	19,05 mm
Utvändig Ø	45 mm

Skärriktning	Höger
Gängtyp	UNC
Flankvinkel	60 grad
Skärmaterial	HSS
Norm	EN 22568
Toleransklass	2A
Produktslag	Gängsnitt

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Olja	lämplig		
torrt	mindre lämplig		