

**DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series HPC, obelagd, Ø f9 D1/R: 20/1,0mm****Beställningsdata**

Ordernummer	220307 20/1,0
GTIN	4034221141996
Artikelklass	26Y

**Beskrivning****OBS!:**

DUO-LOCK HAIMER MILL PowerSeries: Förstahandsvalet för tillämpningar med långa uthäng och labila fastspänningsförhållanden. För extra lugn gång vid långa uthäng bör helst HM-förlängningar användas.

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ för valsfräsning i kortspånande aluminium	0,05 mm
totallängd L	40 mm
skärhuvud-Ø D	20 mm
Hörnradie	1 mm
rekommenderat åtdragningmoment	80 Nm
Utkragningslängd $L_1$	30 mm
Ø $D_2$	19,3 mm
Nyckelvidd SW	16 mm
DUO-LOCK gränssnitt	DL20 mm
Tolerans nom.-Ø	f8
Antal skär Z	4
Beläggning	obelagd

Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Skärdelning	Oregelbunden
Spiralvinkel	40 grad
Egenskap spiralvinkel	Oregelbunden
Matningsriktning	horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation	0,5×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Invändig	nej
Skaftutförande	med gänga
Produktslag	Skärinsats för fräning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		
Luft	lämplig		