

Garant**HM-brotsch HPC genomgående hål, DLC, Nominell Ø DC: 19 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	164346 19
GTIN	4045197548733
Artikelklass	10N

Beskrivning**Utförande:**

NC-anpassat utförande med rak skaft-Ø för standardiserad infästning särskilt i **hydrauliska chuckar** eller **högpresionsspännchuckar**. Härigenom uppnås **mycket hög rundgångsnoggrannhet** och **processsäkerhet**. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för **HPC-bearbetning** och därmed lägre produktionskostnader. **Brotscharna färdigslipade för valfri passning.**

Med **DLC-beläggning sp²** i den senaste generationen.

Användningsdata:

För **HPC/HSC-brotschning** av **genomgående hål**.

Antal skär Z: 6

Ø-Område: 18,21 - 19,2 mm

Skärlängd L_c: 25 mm

Utkragningslängd L₁: 95 mm

totallängd L: 150 mm

Antal skär Z: 6

Skaftdiameter D_s: 20 mm

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L ₁	95 mm
Matning f i aluminiumgjutgods	1,7 mm/v
Skafttolerans	h6
Nominell Ø D _c	19 mm
Skaftdiameter D _s	20 mm
totallängd L	150 mm

Skärlängd L _c	25 mm
Ø-Område	18,21 - 19,2 mm
Antal skär Z	6
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Invändig	ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Färgring	gul
Produktslag	Brotschverktøy med ej löstagbara skäreppor