

**Garant**
**HM-brotsch HPC bottenhål, DLC, Nominell Ø DC: 4,5 mm**

**Beställningsdata**

Ordernummer	164347 4,5
GTIN	4045197548764
Artikelklass	10N

**Beskrivning**
**Utförande:**

**NC-anpassat utförande** med rak skaft-Ø för standardiserad infästning särskilt i **hydrauliska chuckar** eller **högpresionsspännchuckar**. Härigenom uppnås **mycket hög rundgångsnoggrannhet** och **processsäkerhet**. Det behövs inte längre någon specialhållare. Med invändig kylmedelstillförsel för **HPC-bearbetning** och därmed lägre produktionskostnader. **Brotscharna färdigslipade för valfri passning.**

Med **DLC-beläggning sp<sup>2</sup>** i den senaste generationen.

**Användningsdata:**

För **HPC/HSC-brotschning** av **bottenhål**.

Antal skär Z: 4

Ø-Område: 4,21 - 4,7 mm

Skärlängd L<sub>c</sub>: 12 mm

Utkragningslängd L<sub>1</sub>: 34 mm

totallängd L: 75 mm

Antal skär Z: 4

Skaftdiameter D<sub>s</sub>: 6 mm

**Teknisk beskrivning**

Utkragningslängd L <sub>1</sub>	34 mm
Matning f i aluminiumgjutgods	0,6 mm/v
Skafttolerans	h6
Nominell Ø D <sub>c</sub>	4,5 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
totallängd L	75 mm

Skärlängd L <sub>c</sub>	12 mm
Ø-Område	4,21 - 4,7 mm
Antal skär Z	4
Beläggning	DLC
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm
Typ	W
Invändig	ja, med 25 bar
Skaft	DIN 6535 HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Användning vid håltyp	för bottenhål
Färgring	gul
Produktslag	Brotschverktøy med ej löstagbara skäreppar