

Transport- och staplingsbehållare med fasta väggar, Effektivt djup × effektiv bredd: 800X500mm



Beställningsdata

Ordernummer	963560 800X500
GTIN	4251572701406
Artikelklass	96l

Beskrivning

Utförande:

Robust transport- och staplingsbehållare av stålplåt med W-stolputformning och falsad pellare. Med stabil rörliknande väggfals upptill, stabila rundräfflor i väggar och botten, specifikt etikettfält för fraktsedlar (vilket gör att fraktsedlarna går lättare att lossa). Robusta staplings- och uppfångningshörn med kranöglor. Storbehållare kan förflyttas med kran med hjälp av certifierad kranbalk i vertikala lyftkättingar med krokar. Underkörningshöjd 100 mm.

Fasta väggar.

Lackering:

Musgrå RAL 7005.

OBS!:

Finns också i färgerna eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011 och gentialablå RAL 5010. Begär offert.

Teknisk beskrivning

Maximal stapelhöjd	500 mm
Staplingshörn med kranöglor	ja
fyllhöjd	400 mm
Bredd	560 mm
frigångsbredd	360 mm

bärförmåga vid stapling	5000 kg
höjd	570 mm
vikt	27 kg
Färg	musgrå RAL 7005
Frigångshöjd	100 mm
med gaffelfickor	nej
frigångsdjup	660 mm
olika storlekar kan staplas på varandra	nej
Vägg utförande	fast vägg
Tresidig staplingskant	nej
Djup	860 mm
kan lyftas med kran	ja
Material	stålplåt
Stapelbar	ja
lyftförmåga	1000 kg
invändig bredd	500 mm
effektivt djup	800 mm
Produktslag	Stor transport- och staplingsbehållare