

Garant**Handgängtappsats, obelagd, MF: 10X0,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130470 10X0,75
GTIN	4045197066978
Artikelklass	11G

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.

Gängtyp: MF

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 2181

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,75 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter D_s : 7 mm

Skaftfyrkant \square : 5,5 mm

Kärnhåls- \emptyset : 9,2 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,75 mm
Kärnhåls- \emptyset	9,2 mm
Gäng- \emptyset	10 mm
Skaftdiameter D_s	7 mm
totallängd L	63 mm
Skaftfyrkant \square	5,5 mm
Toleransklass	ISO 2 6H

Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 2181
Gängdjup	20 mm
Gängtyp	MF
gänga	M10×0,75
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	D
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Handgängtapp
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Alu > 10% Si	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Uni	lämplig		

Olja	lämplig
torrt	mindre lämplig