

Garant**Handgängtappsats, obelagd, G: G2****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 130550 G2 |
| GTIN | 4045197067685 |
| Artikelklass | 11G |

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Användningsdata:

För cylindrisk Whitworth-rörgänga DIN-ISO 228/1 (inte för gängtätande förband).

Skärmaterial: HSS

Varvper tum: 11

Gäng-Ø: 59,61 mm

totallängd L: 160 mm

Skaftdiameter D_s: 45 mm

Skaftfyrkant □: 35 mm

Kärnhåls-Ø: 57 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------|----------|
| Kärnhåls-Ø | 57 mm |
| Gäng-Ø | 59,61 mm |
| Varvper tum | 11 |
| Gängstigning | 2,309 mm |
| Skärmaterial | HSS |

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Skaftdiameter D_s | 45 mm |
| totallängd L | 160 mm |
| Skaftfyrcant \square | 35 mm |
| Gängdjup | 119,22 mm |
| gänga | G2 |
| Beläggning | obelagd |
| Gängtyp | G |
| Flankvinkel | 55 grad |
| Norm | DIN 5157 |
| Skärfasform | C |
| Skärfasform | D |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till $3 \times D$ vid bottenhål och genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Handgängtapp |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |

Användardata

| | Lämplighet | V_c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|-------|---------|
| Aluminium, plast | mindre lämplig | | |
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |

| | |
|-------|----------------|
| Uni | lämplig |
| Olja | lämplig |
| torrt | mindre lämplig |