

Transport- och staplingsbehållare med fasta väggar, Effektivt djup × effektiv bredd: 1000X800mm



Beställningsdata

Ordernummer	963560 1000X800
GTIN	4251572701451
Artikelklass	96I

Beskrivning

Utförande:

Robust transport- och staplingsbehållare av stålplåt med W-stolputformning och falsad pellare. Med stabil rörliknande väggfals upptill, stabila rundräfflor i väggar och botten, specifikt etikettfält för fraktsedlar (vilket gör att fraktsedlarna går lättare att lossa). Robusta staplings- och uppfångningshörn med kranöglor. Storbehållare kan förflyttas med kran med hjälp av certifierad kranbalk i vertikala lyftkättingar med krokar. Underkörningshöjd 100 mm.

Fasta väggar.

Lackering:

Musgrå RAL 7005.

OBS!:

Finns också i färgerna eldröd RAL 3000, resedagrön RAL 6011 och gentialablå RAL 5010. Begär offert.

Teknisk beskrivning

lyftförmåga	1000 kg
olika storlekar kan staplas på varandra	nej
Stapelbar	ja
frigångsdjup	860 mm
Staplingshörn med kranöglor	ja

Bredd	860 mm
höjd	670 mm
Vägg utförande	fast vägg
Djup	1060 mm
fyllhöjd	500 mm
Material	stålplåt
med gaffelfickor	nej
Maximal stapelhöjd	600 mm
Tresidig staplingskant	nej
vikt	42 kg
kan lyftas med kran	ja
Frigångshöjd	100 mm
bärförmåga vid stapling	5000 kg
frigångsbredd	660 mm
Färg	musgrå RAL 7005
invändig bredd	800 mm
effektivt djup	1000 mm
Produktslag	Stor transport- och staplingsbehållare