

Garant**Handgängtappsats, obelagd, MF: 6X0,75****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 130470 6X0,75 |
| GTIN | 4045197066916 |
| Artikelklass | 11G |

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**
Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.
Gängtyp: MF
Skärmaterial: HSS
Norm: DIN 2181
Toleransklass: ISO 2 6H
Gängstigning: 0,75 mm
totallängd L: 50 mm
Skaftdiameter D_s : 6 mm
Skaftfyrkant \square : 4,9 mm
Kärnhåls- \emptyset : 5,2 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|----------|
| Kärnhåls- \emptyset | 5,2 mm |
| Gängstigning | 0,75 mm |
| Gäng- \emptyset | 6 mm |
| Skaftdiameter D_s | 6 mm |
| totallängd L | 50 mm |
| Skaftfyrkant \square | 4,9 mm |
| Toleransklass | ISO 2 6H |

| | |
|-----------------------|--|
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | DIN 2181 |
| Gängdjup | 12 mm |
| Gängtyp | MF |
| gänga | M6×0,75 |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | D |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål och genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Handgängtapp |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | mindre lämplig | | |
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |
| Uni | lämplig | | |

| | |
|-------|----------------|
| Olja | lämplig |
| torrt | mindre lämplig |