



Vinkelslipmaskiner Ackumulator, Typ: 4933478436



Beställningsdata

Ordernummer	077143 4933478436
GTIN	4058546346270
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Kompakt M18 FUEL™ batteridrivnen vinkelslip med **reglerbart varvtal**.

- **5 hastighetssteg för bästa möjliga resultat vid bearbetning av rostfritt stål och aluminium samt rost- och färgborttagning.**
- **RAPIDSTOP™ för snabb bromsning av skivan på mindre än 2 sekunder, starkt användarskydd.**
- **Snabbjustering av skyddskåpan.**

leveransinnehåll:

Exkl. batterier och laddare. Inklusive antivibrationshandtag, skyddshuv, dammskyddsgaller, spännsats och HD-box.

OBS!:

Passande reservbatterier och tillbehör finns från nr 073809 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

Återstartspärr	ja
Kickbackstopp	ja
tillverkarens beteckning	M18FSAGV125XB-OX
Energiförsörjning	Nätdriven
överbelastningsskydd	ja
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ HB 18 V
Mjukstart	ja
maximala vibrationer enligt EN	5,01 m/s ²
maximalt varvtal:	3500 - 8500 min ⁻¹
Dödmanskoppling	nej
vikt	2,7 kg
Batterityp	Litiumjon
maximal skiv-Ø	125 mm
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Antal ingående batterier	0
Batterispänning	18 V
maximalt kapdjup	33 mm
Produktslag	Vinkelslipmaskiner