



Vinkelslipmaskin GWS, Typ: 17125SINOX



Beställningsdata

Ordernummer	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Artikelklass	03C

Beskrivning

Utförande:

1 700 W motor med varvtalselektronik, idealisk t.ex. för **bearbetning av rostfritt stål**. Utomordentlig ergonomisk handtagsomkrets: Förstklassig ergonomi genom en betydligt mindre handtagsomkrets.

Starkt användarskydd och kontroll: KickBackControl, mjukstart, återstartskydd, överlastskydd, vibrationsdämpning och varvtalsförval.

leveransinnehåll:

Inklusive vridsäker skyddskåpa, fastspänningssats, sidohandtag.

Teknisk beskrivning

maximal skiv-Ø	125 mm
förpackning	kartong
anmärkning	Kickback Control, återstartskydd
effektförbrukning	1700 W
nätspänning	230 V
Energiförsörjning	Nätdriven
anslutningsgänga	M14
Återstartspärr	ja

Mjukstart	ja
tillverkarens beteckning	GWS 17-125 S INOX
märkspänning	230 V
vikt	2,4 kg
nätfrekvens	50 Hz
Kickbackstopp	ja
varvtalsområde	1900 - 7800 min ⁻¹
Produktslag	Vinkelslipmaskiner