

Garant**Handgängtappsats, obelagd, MF: 18X1,5****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 130470 18X1,5 |
| GTIN | 4045197067128 |
| Artikelklass | 11G |

Beskrivning**Utförande:**

Sats i 2 delar, **bestående av för- och gradtapp.**

Gängningen slipad och avbackad ur ett solitt stycke.

Gängtyp: MF

Skärmaterial: HSS

Norm: DIN 2181

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1,5 mm

totallängd L: 80 mm

Skaftdiameter D_s: 14 mm

Skaftfyrkant □: 11 mm

Kärnhåls-Ø: 16,5 mm

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|---------|
| Gäng-Ø | 18 mm |
| Gängstigning | 1,5 mm |
| Kärnhåls-Ø | 16,5 mm |
| Skaftdiameter D _s | 14 mm |
| totallängd L | 80 mm |
| Skaftfyrkant □ | 11 mm |

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Skärmaterial | HSS |
| Norm | DIN 2181 |
| Gängdjup | 36 mm |
| Gängtyp | MF |
| gänga | M18×1,5 |
| Beläggning | obelagd |
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | D |
| Skärfasform | C |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid genomgående hål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Handgängtapp |
| Färgring | Utan |
| Produktslag | Gängtapp |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Aluminium, plast | mindre lämplig | | |
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | | |
| Alu > 10% Si | mindre lämplig | | |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | | |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | | |
| GG(G) | mindre lämplig | | |

| | |
|-------|----------------|
| Uni | lämplig |
| Olja | lämplig |
| torrt | mindre lämplig |