

**Maskin-gängtapp HSS-E Form C, TiCN, M: M3****Beställningsdata**

Ordernummer	135955 M3
GTIN	4045197649591
Artikelklass	12H

Beskrivning**Utförande:**

Form C (skärfas över 2–3 gängor).

För särskilt höga krav på hårdhet och seghet.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 371

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,5 mm

totallängd L: 56 mm

Skaftdiameter D_s : 3,5 mm

Skaftfyrkant \square : 2,7 mm

Kärnhåls- \varnothing : 2,5 mm

Teknisk beskrivning

Gängstigning	0,5 mm
Gäng- \varnothing	3 mm
Antal skär Z	2
Kärnhåls- \varnothing	2,5 mm
Antal spånspår	2
Norm	DIN 371
Skaftdiameter D_s	3,5 mm
totallängd L	56 mm

Skafftyrkant □	2,7 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	9 mm
Gängtyp	M
gänga	M3
Beläggning	TiCN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp