



Maskin-gängtapp HSS-E Form E, TiN, M: M6



Beställningsdata

Ordernummer	136150 M6
GTIN	4045197078162
Artikelklass	11H

Beskrivning

Utförande:

Liten tendens till löseggbildning.

Form E (skärfas över 1,5–2 gängor).

OBS!:

NY GENERATION FINNS!

Rekommenderade uppföljningsprodukter är nr 135960 – 136158.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 371

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 1 mm

totallängd L_{tot} : 80 mm

Skaft-Ø: 6 mm

skaftstorlek: 4,9 mm

Kärnhåls-Ø: 5 mm

Teknisk beskrivning

Skärfasvinkel	50 grad
Gängstigning	1 mm
Antal spånspår	3
Gäng-Ø	6 mm
Kärnhåls-Ø	5 mm
Antal skär Z	3
Norm	DIN 371

Skافت-Ø	6 mm
totallängd L_{tot}	80 mm
skافتstorlek	4,9 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	18 mm
Gängtyp	M
gänga	M6
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	E
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön