

Garant**VC.T 110304, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 261366 HU7315-1 |
| GTIN | 4062406381530 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 600 m/min |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärmaterial | VHM |
| Skärdjup a_p | 0,05 - 1,5 mm |
| Antal byten/skär | 2 |
| Tolerans | G |
| Matning f | 0,03 - 0,25 mm/v |
| ISO-kod vändskär | VCGT 110304 |
| Sort | HU7315-1 |
| Primäranvändning | N |
| spån-brytare | AF |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Beläggning | obelagd |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |