

**Maskin-gängtapp HSS-E Form C, TiCN, M: M4****Beställningsdata**

Ordernummer	135955 M4
GTIN	4045197649607
Artikelklass	12H

**Beskrivning****Utförande:**

**Form C** (skärfas över 2–3 gängor).

För särskilt höga krav på hårdhet och seghet.

Gängtyp: M

Skärmaterial: HSS E

Norm: DIN 371

Toleransklass: ISO 2 6H

Gängstigning: 0,7 mm

totallängd L: 63 mm

Skaftdiameter  $D_s$ : 4,5 mm

Skaftfyrkant  $\square$ : 3,4 mm

Kärnhåls- $\varnothing$ : 3,3 mm

**Teknisk beskrivning**

Antal spånspår	2
Antal skär Z	2
Gäng- $\varnothing$	4 mm
Kärnhåls- $\varnothing$	3,3 mm
Gängstigning	0,7 mm
Norm	DIN 371
Skaftdiameter $D_s$	4,5 mm
totallängd L	63 mm

Skafftyrkant □	3,4 mm
Toleransklass	ISO 2 6H
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	12 mm
Gängtyp	M
gänga	M4
Beläggning	TiCN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för dynamisk bearbetning
Färgring	grön
Produktslag	Gängtapp