

Garant**VC.T 160404, Sort: HU7315-1**

Beställningsdata

Ordernummer	261372 HU7315-1
GTIN	4062406381462
Artikelklass	21G

Beskrivning

VC.T 160404 HU7315-1 Sort: HU7315-1
spån-brytare: AF
Tolerans: G
Skärdjup a_p : 0,05 - 1,5 mm
Matning f : 0,03 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 600 m/min

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	VCGT 160404
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 600 m/min
Sort	HU7315-1
Beläggning	obelagd

Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,03 - 0,25 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tolerans	G
Antal byten/skär	2
spån-brytare	AF
Primäranvändning	N
Skärdjup a_p	0,05 - 1,5 mm
Produktslag	Vändskär för svarvning