

Garant**Maskin-gängtapp HSS-E Form E, ånganlöpt, M: M8****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 136050 M8 |
| GTIN | 4045197078087 |
| Artikelklass | 11H |

Beskrivning**Utförande:****Form E** (skärfas över 1,5–2 gängor).**Teknisk beskrivning**

| | |
|------------------------------|-----------|
| Gängstigning | 1,25 mm |
| Antal skär Z | 3 |
| Antal spånspar | 3 |
| Kärnhåls-Ø | 6,8 mm |
| Gäng-Ø | 8 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Skaftdiameter D _s | 8 mm |
| totallängd L | 90 mm |
| Skaftfyrkant □ | 6,2 mm |
| Toleransklass | ISO 2 6H |
| Skärmaterial | HSS E |
| Gängdjup | 24 mm |
| Gängtyp | M |
| gंगा | M8 |
| Beläggning | ånganlöpt |

| | |
|-----------------------|---|
| Flankvinkel | 60 grad |
| Gängnorm | DIN 13 |
| Skärfasform | E |
| Spiralvinkel | 40 grad |
| Skaft | Cylindriskt skaft med h9 |
| Invändig | nej |
| Användning vid håltyp | upp till 3×D vid bottenhål |
| Skärriktning | Höger |
| Typ av gängverktyg | Maskingängtapp för dynamisk bearbetning |
| Färgring | grön |
| Produktslag | Gängtapp |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu (kortspånig) | mindre lämplig | 13 m/min | N |
| Stål < 500 N/mm ² | lämplig | 15 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm ² | lämplig | 15 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig | 15 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm ² | mindre lämplig | 6 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | lämplig | 6 m/min | M |
| CuZn | mindre lämplig | 13 m/min | N |
| Uni | lämplig | | |
| Olja | lämplig | | |
| vått maximal | mindre lämplig | | |